

商品のお求め・お問い合わせは

株式会社 **セイハン**

本社 札幌市白石区北郷2条2丁目 2-14 TEL 011-873-2000 FAX 011-873-2100
旭川 旭川市豊岡 13条 6丁目 3-6 TEL 0166-35-7878 FAX 0166-34-7588
帯広 帯広市西 20条南 4丁目 20-6 TEL 0155-58-2500 FAX 0155-58-3300
仙台 仙台市若林区 新寺 3丁目 10-36 共立輸送ビル TEL 022-792-5211 FAX 022-792-5220
山形 山形県山形市西田 5丁目 25-7 TEL 023-616-5800 FAX 023-616-5855

手のひらサイズで持ち運びに最適 かわいいのに多機能



051403 携帯用非接触検温計温たま

約1秒で検温可能	測定温度精度 ±0.3℃
多用途温度測定可能	アラーム温度の設定可能!
単4電池2本(別売)	携帯に便利なストラップ付!

色と音で異常をお知らせ

ビビビビビ

温度測定部

オートパワーオフ機能
測定終了後、約15秒で電源が切れます。

液晶画面

SETボタン

測定ボタン

電源が入った状態で測定ボタンを押します

対象物に近づけます
約1cm~5cm

最短1秒で測定完了!

切り替え可能な測定モード

表面温度測定モード
物体の表面温度を測定するモード

人肌モード
腐乳食やミルクなどの表面温度の温度測定や一次スクリーニングに最適なモード

緑色: 37.4℃以下
黄色: 37.5℃~アラームの設定-0.1℃
赤色: アラーム温度の設定以上(初期設定38.0℃)

オートディスペンサーの大容量1Lタイプ!



051787 オートディスペンサー1L (アルコール消毒液用)

詰め替える回数が少なく手間が省ける!

液体タイプ

吐出量 約0.9ml

液体容量 1L

伸縮性バグン! 携帯にも便利

お手入れ簡単! 繰り返し使える!

滑り止め形状底

弾力性シリコン

折りたたみ可能

2枚入

サイズ: M 約24cm L 約29cm

施設見学 医療施設

高やぎ道 自転車

レインシューズカバー (シリコン製) 2枚入

051411 Mサイズ

051412 Lサイズ

ビルクリーニング 研修センター

(当社配送センター3階)

海外研修生のレベル・モラルのUPに!! ガラスクリーニング大会出場の練習に!!



ご利用について

- ・使用資材はすべて持込となります。
- ・完全予約制です。
- ・テスト前は混み合うことが御座います。
- ・詳細(ご利用料金他)は営業員までお問い合わせ下さい。
- ご利用時間 9:00 ~ 16:00
- 地方からご参加の方へ 近隣ホテル: ルートインが御座います。(徒歩5分)

2021 5月号 SEIHAN NEWS

No.197



耐アルコール性

速乾タイプ

EXPRESS エクスプレス Type-A

樹脂ワックス

Net.18ℓ

"EXPRESS Type-A" is high speed dry-up technology

優れた耐アルコール性と抜群の速乾性で "今の時代" のフロア環境を守ります!

※"今の時代" = アルコール消毒液使用が常態化した建物環境

- EXPRESS 品質
- 1 アルコールによる白化・溶解を軽減します!
 - 2 クラス最高・最速の速乾性!
※一般汎用ワックス比 乾燥時間52%短縮(弊社社内テスト)
 - 3 低湿・低温でも安心の優れた低温造膜性!

今、こんなことでお困りではありませんか?

- アルコール液のこぼれ跡が目立ち、見栄えが悪い...
- 見つけたら、すぐに拭いても、跡形になってしまう...
- 洗浄を早くしても、結局、ワックスの乾燥で手間取る...
- 送風機の乾燥は、気を付けないと光沢が上がらない時も...
- こんな時期だから、少しでも作業は早く終わらせたい...
- 効果はあっても、できるだけワックスのコストも抑えたい...

新発売記念特価

「プロ仕様」充電式ドライクリーナ

運転音を約**20%**低減

静かな運転音
49 dB(A)



モータの振動低減
セパレートリングの形状を見直し、モータから伝わる振動を低減。

新形状の排気口
大きな扇形形状の排気口にし、風速を下げ、騒音を低減。
冷却風の流路変更
モータ冷却風の流路と形状を見直し、運転音を低減。

Li-ion 18V+18V 36V

1充電作業量(目安)^{※1}
吸込力「1」
約**2**時間



パイプロックボタン
抜けを防ぐロック機構を採用。
伸縮パイプ
軽量の樹脂タイプで伸縮性が向上。
切替可能
フロアとジョイントで切替可能。ジョイントと接続時ブラシは収納。
伸縮幅
↑ 520 mm
↓ 870 mm


薄型形状ノズル
燈光が可動し狭い場所も入りやすい。ローラーで滑り引きもスムーズ。
48mm

最大吸込仕事率
90W

BL MOTOR ブラシレスモータ
高性能ブラシレスモータでパワフルな吸引力を実現。

安定走行構造
ローラー付で、移動時に後方への転倒を防止。

紙パック 集じん容量 約**2**倍
タンク内スペースを拡大
フロートを無くし広いスペースを確保。紙パックが広がりやすい構造。



1

充電式ドライクリーナ 乾式専用 集じん容量 **8L**
VC866DZ 本体のみ

標準小売価格 50,000円(税別)



ホース(内径32mm×1.7m)
ロック付ベンディングパイプ
ロック付伸縮パイプ
薄型切替ノズル
フリーノズル付
バッテリー・充電器別売

NEW



別販売品

パワースキット1
部品番号 A-61226
標準小売価格 74,900円
6.0Ah
バッテリーBL1860B(2本)
2口急速充電器DC18RD
(2本同時 約55分充電)
マックバックタイプ3

パワースキット2
部品番号 A-67094
標準小売価格 121,200円
6.0Ah
バッテリーBL1860B(4本)
2口急速充電器DC18RD
(2本同時 約55分充電)
マックバックタイプ3

パワースキットSH1
部品番号 A-68317
標準小売価格 61,700円
6.0Ah
バッテリーBL1860B(2本)
2口充電器DC18SH
(2本同時 約130分充電)
マックバックタイプ3

2口急速充電器 2本同時に急速充電
充電完了メロディ付
DC18RD
部品番号 JPADC18RD
標準小売価格 26,700円
スマートフォンが充電可能(USB)

リチウムイオンバッテリー/18V 残容量表示 + 自己診断機能
Li-ion 6.0Ah
BL1860B
部品番号 A-60464
標準小売価格 23,200円

Li-ion 5.0Ah
BL1850B
部品番号 A-59900
標準小売価格 21,900円

Li-ion 3.0Ah
BL1830B
部品番号 A-60442
標準小売価格 18,000円

HEPAパウダフィルタ(乾式専用)
0.3-1μm相当じんを99.97%捕集
プレフィルタとダンパを併用してください
HEPA filter
部品番号 A-59374
標準小売価格 9,500円

プレフィルタ(初じん用)
カンナ屑、ゴミなどの吸引に
プレフィルタとダンパを併用してください
部品番号 A-50485
標準小売価格 2,500円

ダンパ(初じん用)
ダンパの裏方でじんを落とす
プレフィルタとプレフィルタを併用してください
部品番号 A-50516
標準小売価格 500円

紙パック(10L/5枚入)
乾式ゴミ(粗じん以外)
部品番号 A-48430
標準小売価格 2,200円
乾いた粗じん専用
部品番号 A-49541
標準小売価格 2,000円

主要機能

最大吸込仕事率(W)	運転音(dB(A))	最大風量(m³/min)	最大真空度(kPa)	集じん容量(L)	電源(V)	本機寸法(長さ×幅×高さmm)	質量(kg)(バッテリー含む)	標準付属品
90 吸込力「5」	56 吸込力「5」	1.9	10	8	直流 18V+18V ▶36V	366×334×368	7.6 BL1860B×2本 取付時	ホース(内径32mm×1.7m/A-68127) ロック付ベンディングパイプ(140G26-3) ロック付伸縮パイプ(樹脂/127605-2) ストッパ(451350-0)・薄型切替ノズル(A-70758) フリーノズル(A-60654)・ツールボックス ポリ袋11枚(本機取付1枚/A-45777)
30 吸込力「1」	49 吸込力「1」							

1充電あたりの^{※1}連続使用時間(目安)
吸込力「5」:約50分
吸込力「1」:約2時間
BL1860B×2本使用時

※1 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

新発売記念特価

キャリングハンドル
電源スイッチ
不意の起動を防ぐ主電源
大型操作スイッチ
ワンタッチで素早くON-OFF
バッテリー残量表示
吸込力調整ダイヤル
1~5の間で無段階に調整

