

商品のお求め・お問い合わせは

株式会社 **セイハン**

**本社** 札幌市白石区北郷2条2丁目2-14 TEL 011-873-2000 FAX 011-873-2100  
**旭川** 旭川市豊岡 13 条 6 丁目 3-6 TEL 0166-35-7878 FAX 0166-34-7588  
**帯広** 帯広市西 20 条南 4 丁目 20-6 TEL 0155-58-2500 FAX 0155-58-3300  
**仙台** 仙台市若林区 新寺 3 丁目 10-36 共立輸送ビル TEL 022-792-5211 FAX 022-792-5220  
**山形** 山形県山形市西田 5 丁目 25-7 TEL 023-616-5800 FAX 023-616-5855

感染予防対策は、「**手指の消毒**」と「**うがい**」です!!

アルボース手指消毒剤

指定医薬部外品

**アルボナーズ®**

**特長** 広範囲の微生物に短時間で効果がある速乾性手指消毒剤。保湿成分配合。消防法上の危険物に該当しない商品です。

**成分** 有効成分:ベンザルコニウム塩化物0.05w/v%  
その他の成分:エタノール、ポリオキシエチレンラノリン、他2成分含有



●アルボナーズ 1 L (ポンプ付き)

12本/ケース

●アルボナーズ 4 L

4本/ケース

上記混載2ケースご購入につき、うがい薬CPN 800mlを1ケース無償でお付けします。

※アルボナーズを1ケースでご発注の場合は別途送料¥1,200が掛かります。

**殺菌・消毒・洗浄に**

**アルボース うがい薬CPN**

殺菌剤CPC (塩化セチルピリジニウム) 配合により、殺菌・消毒効果を発揮し、口腔内を清潔に保ちます。メントールの爽やかな香りです。

●800mlポンプボトル×12本入  
プレゼント!!  
¥49,020相当!!

●成分 (100mL中)  
塩化セチルピリジニウム.....500mg  
グリチルリチン酸二カルシウム.....500mg  
その他添加物含有

●効能  
口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去。

★塩化セチルピリジニウムとは  
グラム陰性を問わず、各種細菌に対し低濃度で殺菌作用があります。うがい薬、トローチ、薬用歯磨きなどの殺菌成分等として広く使用されています。

★グリチルリチン酸二カルシウムとは  
水によく溶け、特徴的な甘味があります。消炎・抗炎症作用があります。

2021 11月号 SEIHAN NEWS No.203

使ってみると分かる  
驚きの軽さ

壁や什器を傷から守る  
安全設計+衝撃吸収バンパー

業務用 小型ドライバキューム

**極<sup>5</sup>**



COMPACT DRY VACUUM SERIES KIWAMI

強弱無段階パワーセレクト+断線防止対策機能

軽さの極 強さの極 安全の極

動画で  
CHECK!  
商品説明



**すき間に入り込む極薄ヘッド**  
極薄ヘッドで机やコピー機の下もスムーズに作業できます。ワイドな吸い込み幅で埃の溜まりやすい壁際や隅もしっかり吸引。

**壁や什器を傷から守る**  
突起物を最小限に抑えた本体デザインと衝撃吸収バンパーにより清掃作業中に起こりうる衝撃から壁や什器を守ります。

**電源コードの断線を防止**  
電源コードの断線を防止する3つのツールを標準装備。

断線防止フック + 断線防止ショートケーブル + 脱着式電源コード

**静音が求められる環境も安心**  
パワーセレクトで運転音の調節ができます。

55dB~65dB  
吸引力弱 吸引力強

付属品	販売オプション品	仕様
衝撃吸収バンパー フロアノズル、アルミ延長管×3、ホースアタッチメント 紙パック×3、スポンジ、スクラップ 断線防止ケーブル、断線防止フック、断線防止ゴム輪	カーペット用ターボノズル 高さ(ノズルより)約40%縮小のアップ、パイプ裏に入り込めるため、埃やゴミを効果的に吸い取ります。	消費電力: 最小:1000W 最大:1200W 音圧: 最小:55dB 最大:65dB 真空圧: 最小:1750mmHg, 最大:1950mmHg 電源コード長さ: アンペア 最小:10A, 最大:12A 吸引口直径: 5L (紙パック) 電源コード長さ: 約12m 本体サイズ: W310×D320×H320mm 本体質量: 4.5kg (本体のみ)

好評にて欠品続きでご迷惑をお掛けしていた  
「どこでもツールキャッチャー」が再入荷致しました!!

●どこでもツールキャッチャー

・キャッチ可能サイズ	直径 16mm ~ 32mm
・設置可能サイズ	直径 19 mm ~ 55 mm
・最大使用荷重	2kg



なかなかのグレ物なので  
動画を御覧ください!!



1 取り付け場所を限定しない



本体をベルトで固定するため、丸パイプ、角パイプ、メッシュなど柔軟に取り付け場所を選べます。

2 取り付けたい角度に調節可能



縦、横、斜めのポールに取り付けても、装着部分を回転させ、フレキシブルに利用可能です。


ペンギン バッテリーポリッシャー

BP-150Li II 用剥離ブラシがリニューアル

●β-ZAK-14 (ベータザク 14)

・洗浄幅を 380mm に近づける様、植毛勾配角を上げ、攪拌性を高める為、植毛量を増やした事により攪拌効果を堪能できます。

・インチダウンによりモーターへの負荷トルクが低減され、バッテリーポリッシャーの耐久性が向上します。



MMエコプラミン手チリトリ+MMテーロンホーキ(P425)

高さがあるので腰をかがめず使用できて疲れにくく、軽量でエコな大型チリトリ。



MMエコプラミン手チリトリ  
DP-890-300-0 JANコード 893808

材質 ポリプロピレン(再生樹脂)  
サイズ 約W335×D300×H565mm  
規格色 グレー  
重量 約650g

- 再生ポリプロピレン100%使用
- 火バサミは付属していません。
- 環境配慮商品 塩ビ不使用 再生素材

smart

ゴム素材配合!

ヒールマークホルダー

(専用パッド付き)




※水を少量つけてご使用下さい。

傷をつけません  
ゴムの力で  
汚れを落とす

セット内容  
ヒールマークホルダー  
+  
マルチパッドヒールマーク付 × 24枚  
(40mm×115mm)

●24枚入



●96枚入

有りそうでなかった。  
そんなツール。

(マルチパッドヒールマークサイズ96枚入り) もあります。

研磨剤入りのパッドと違い、繊維に絡みこまれたゴムの微粒子が頑固な汚れを摩擦力で消しゴムのように除去します。研磨剤未使用なので洗浄表面(ワックス等)に傷が入りにくく、どなたでもゴシゴシ安心してご使用頂けます。使わない時は外せるので場所をとらずに管理出来ます。

- 洗浄箇所... トイレ お風呂 タイル FRP セラミック 陶器 風呂シート エンボス 金属
- 対象汚れ... 除菌 指き込み 車輪 粉塵 湯垢 ...etc