

商品のお求め・お問い合わせは

株式会社 **セイハン**

**本社** 札幌市白石区北郷2条2丁目 2-14 TEL 011-873-2000 FAX 011-873-2100  
**旭川** 旭川市豊岡 13条 6丁目 3-6 TEL 0166-35-7878 FAX 0166-34-7588  
**帯広** 帯広市西 20条南 4丁目 20-6 TEL 0155-58-2500 FAX 0155-58-3300  
**仙台** 仙台市若林区 新寺 3丁目 10-36 共立輸送ビル TEL 022-792-5211 FAX 022-792-5220  
**山形** 山形県山形市西田 5丁目 25-7 TEL 023-616-5800 FAX 023-616-5855



FLOOR CLEANING MACHINE  
**スクワレル -BR40**



**スクワレルでゴミも汚水も掬われる!?**

**2本の縦回転ブラシでカーペットもハードフロアも使い方がいろいろ!**



●スクワレル BR40


**カーペットクリーニング**



**ハードフロアクリーニング**



リノベーター装着で集塵可能! **標準付属**



お手入れしやすい簡単構造



用途に合わせた4種類の  
ブラシオプションをご用意



柔 標準 硬 超硬

標準付属品: ローラーブラシ x2本 (青), ブラシカバー (前・後)  
リノベーター (前・後), 輸送用トレー, 清掃用ブラシ



項目	スクワレル-BR40	
消費電力	600 W	
最大電流	5.45 A	
ブラシ回転数	483 rpm/min	
サイズ	幅	40.5 cm
	奥行	28.5 cm
高さ	(ハンドル含む)	117 cm
	(ヘッドのみ)	23 cm
重量	21.3 Kg	
コード	15 m	
騒音値	57.8 dB	
汚水回収容量 (リノベーター装着時)	2.8 L	
洗浄面積 (カーペット)	約100 m <sup>2</sup> /min	

**新発売!** ご要望にお応えして!  
スプレー付きタンク(別売)の  
オプション販売を始めました!



・手元の操作でスプレーのON/OFFが可能!  
・本体から電源が取るので別電源不要なし!  
・前処理剤噴霧とアジテーションを1工程に!

※価格は担当営業にご確認下さい。

※1台に2本必要です。

2023  
**6**月号  
No.220

# SEIHAN NEWS

手指消毒用アルコールや指垢で汚れたステンレスを復活させます。

## ステンレス専用メンテナンス **トレシモンセット**

ヘアライン、パイブレーションを傷つけずにメンテナンスする  
特殊洗剤とツールのご提案



頑固な指紋  
手垢汚れ

すっきり  
綺麗に除去  
同時に除菌



● 環境配慮型リセット洗剤  
**トレシモンハード** 500ml  
使用目安 約70m<sup>2</sup>



● 日常用ツヤ出し洗剤  
**トレシモンソフト**  
with除菌 200ml  
使用目安 約30m<sup>2</sup>



ヘアライン、パイブレーション等デザインされたステンレス素材に蓄積された頑固な汚れや、シリコン系洗剤によるムラをすっきり落とし、ステンレス本来の色や風合いに戻します。使用後はリンスが必須です。

ステンレス本来の色や風合い、光沢を維持し気になる汚れをさっと拭き上げ日常的に汚れにくい状態をつくりまします。リンスフリーで誰でも使いやすく、同時に感染対策もできます。



青 #3000 緑 #1200

**NEW** **おすすめ!**  
**トレシモンガード**  
● 青/緑 2枚セット

ステンレスを傷めることなく水だけでやさしく擦りあげること  
で、落ち切らない汚れやアルコール等により腐食した表面を本来  
のステンレスに戻します。番手は# 3000、よりハードな汚れには  
#1200を推奨。

# ベストマッチングコラボキャンペーン!!

剥離と洗浄がこれ一つで可能!!

膜厚のコントロールで作業性とコスト改善に!!

● 13インチセット価格

● 15インチセット価格

**剥離洗浄剤** 10kg

洗剤もツールもこれさえあればOK!!

with

ヴェルテックスブラシ-MIX-ミディアムタイプ

※サイズは、13インチまたは15インチよりご選択ください。  
※一部のポリッシャーには使用できません。  
また、取付用クラッチプレートは別売となります。

推奨ブラシを使用することで  
洗浄力・耐久性向上!

耐久性:青パッド 5~8枚分!!  
※床の材質により異なります。

## メリット① 管理が容易・コスト低減

剥離洗浄剤1つで、洗浄と剥離ができます。そのため、ケミカルコストの低減ができます。また、通常の剥離剤と違い、パッドへの目詰まりも少ないため、ツールの耐久性も向上し、コスト低減に繋がります。


## メリット② 膜厚コントロールが可能

推奨ツールの「ヴェルテックスブラシ-MIX-ミディアムタイプ」を使用し、剥離洗浄剤の濃度を調節することで膜厚コントロールができます。(赤パッド/青パッドでも可能)  
また、被膜のビルドアップを抑え、美観を維持します。

## メリット③ 作業時間の短縮

低泡性かつ泡切れに優れているため、汚水タンクがあふれません。また、廃液がべたつかず、汚水回収がスムーズです。

### 泡切れ比較



### 使用方法

- ※作業をする際は保護メガネ、ゴム製手袋、ゴム製保護衣を必ず着用してください。
- 現場の状況に併せて、左記の表を参考にし、希釈液を作成およびツールの選択をしてください。
  - 表面洗浄の場合  
希釈液をモップで適量(50~100mL/m<sup>2</sup>)塗布し、2~3分放置後、タンクに希釈液を入れたポリッシャーで洗浄してください。
  - 剥離洗浄の場合  
希釈液をモップで多め(100~150mL/m<sup>2</sup>)に塗布し、5分放置後、タンクに水を入れたポリッシャーで洗浄してください。
  - その後、ウエットパキュームやフロアスクイジー、自動洗浄機等で汚水を回収してください。
  - モップで良く水拭きを行ってください。

希釈倍率	ワックス 剥離可能層		汚れ度合
	赤パッド	青パッド	
10倍	6層	6層	重汚染 エリア 剥離洗浄
20倍			
30倍		4層	
40倍	3層	2層	
50倍			中汚染 エリア 強洗浄
60倍		1層~	
70倍	1~2層	~1層	
80倍			軽汚染 エリア 表面洗浄
90倍		0.5層	

# はくり作業に必要なのはスピードだ!

ポリース ユシロンピック  
**ジャツカル** New

化学床材、コンクリート、テラゾーなどに塗布された樹脂ワックスのはくり剤  
(リノリウム、リノタイルおよび天然ラバータイルを除く)


高濃度超強力はくり剤 NET 18L



標準希釈倍率  
**15倍**  
着色タイプ

## 一気に効く!

有効成分が一気に浸透するので、滑り止まるのも速い!





ウレタン樹脂ワックス6層塗布してある試験片をウォッシュビリティスターにセッティングし、各はくり剤15倍希釈液を垂らした後、速やかに(浸漬時間を設けず)白パッドではくり洗浄した。

モップが軽くて作業が楽!  
塗布時のモップ操作性が良く、軽く塗れる。  
ノンリンスタブなので、水拭き回数が削減できる。  
低臭設計

使う直前によく混ぜると効果的!!

塗布した時によれずに、弾かない!  
ヨレやハジキがなく均一に塗れるので、はくりムラになりにくい。



【希釈倍率】  
標準希釈倍率 ..... 15倍  
使用可能希釈倍率 ..... 10~30倍  
※皮膜の厚さ、年数、樹脂ワックスの種類、メンテナンス手法によって、使用可能希釈倍率内で希釈倍率を設定してください。  
※希釈の厚は冷水より40℃前後の温水を用いた方がより効果的です。できるだけ温水をご使用ください。

# ナルビーホルダーのキャップの色が変わります。(全種類)



※メーカー在庫がなくなり次第、自然切り換えとなります。価格や商品自体に変更はありません。

- ・ナルビー 3枚刃ホルダー セーフティキャップ付
- ・ナルビー 3枚刃ホルダー セーフティキャップ無
- ・ナルビー 2枚刃ホルダー セーフティキャップ付
- ・ナルビー 1枚刃ホルダー セーフティキャップ付
- ・ナルビー 替刃3枚刃(50枚入り)
- ・ナルビー 替刃3枚刃 ステンレス(20枚入り)