

商品のお求め・お問い合わせは

株式会社 **セイハン**

**本社** 札幌市白石区北郷2条2丁目 2-14 TEL 011-873-2000 FAX 011-873-2100  
**旭川** 旭川市豊岡 13条 6丁目 3-6 TEL 0166-35-7878 FAX 0166-34-7588  
**帯広** 帯広市西 20条南 4丁目 20-6 TEL 0155-58-2500 FAX 0155-58-3300  
**仙台** 仙台市若林区 新寺 3丁目 10-36 共立輸送ビル TEL 022-792-5211 FAX 022-792-5220  
**山形** 山形県山形市西田 5丁目 25-7 TEL 023-616-5800 FAX 023-616-5855

## お持ちの掃除機の吸込口に装着できる回転ブラシ付きヘッドで ご使用中の日立やマキタ掃除機が回収能力 UP!

tan@est **β-1** タイヤ駆動式ヘッド

ハンディ型・ポット型のどちらの掃除機でも利用可能!!

タイヤの駆動に合わせてブラシが回転します!!

### エアークントロールフラップ

掃除機の吸引力に合わせて上部フラップが開閉し、ヘッドが床にへばりつかない。フラップの開閉は自動調節されるため、操作の手間がかからない。



タイヤ駆動によりブラシが回転する。コシの強い羊毛はカーペットに絡みついたゴミを掻きとり、柔らかく厚手の羊毛はフローリングの微細なゴミを逃さない。

### タイヤ駆動式ブラシ

ハンディ型からポット型まで 多機種に接続可能。付属の接続管を使えば特形形状の海外製品にも取り付けすることができる。



### マルチアタッチメント

#### お手入れ



- 回転ブラシは取り外し可能です。絡みついたゴミを取り除き、水洗いしてください。
- ヘッドの風路に溜まったごみは割りばしなどを用いて取り除いてください。
- 車輪に絡みついたゴミはピンセットで取り除いてください。

#### 仕様

- 型番：β-1 ●サイズ：305mm(幅)×210mm(奥行)×70mm(高さ)
- 重量：570g ●JANコード：4589761396035 ●付属品：接続管

### ●タイヤ駆動式掃除機ヘッド β-1 (ベータワン)

#### 取り付け方



#### 付属品(接続管)



- ヘッドのみで接続ができない場合接続管をご使用ください。
- 「△ブラシ」の文字がある方を「ヘッド側」に取り付けます。
- 「△パイプ」の文字がある方を「掃除機側」に取り付けます。

#### 適用掃除機例

メーカー	型番	接続管
日立	CV-G1, CV-95H2	不要
マキタ	CL070D	
ハイコーキ	R12DA	
リンレイ	RD-370R, RD-ECO IIR	
ケルヒャー	T7/1 クラシック	必要
大一産業	種 HOTEL	
ベンギンワックス	パワータンクIII	

※使用環境や物手前により取り外しできない場合があります。あらかじめご了承ください。

#### ご使用上の注意

直射日光の当たるところや熱がこもるところには置かないでください。●ヘッドおよび接続管を掃除機のパイプに接続する際は、確実に差し込み、容易に抜けにくいことをご確認ください。●水回り、風呂場では使用しないでください。●ヘッドで高い所を掃除しないでください。(ヘッドが外れて落下する恐れがあります。)●子供だけの使用や乳幼児の手の届くところでは使用しないでください。●分解・改造・修理を行わないでください。●毛足の長いカーペットなど、種類によってはブラシの回転が遅くなったり、止まったりすることがあります。●回転しているブラシに指を入れしないでください。

2023  
7  
月号  
No.221

# SEIHAN NEWS

夏季休業 ▶ 8月11日(金) ~ 8月15日(火) となります。

Gtech

業務用コードレスアップライトバキューム

## AirRAM エアラム AR45

ダイレクト吸引

回転ブラシで掻き出したゴミをダストカップにダイレクトに吸引するため、大粒のゴミから細かなちりまで強力に吸引! ゴミ詰まりや故障も少ない!

紙パック不要

紙パック不要のダストカップ方式(容量0.8L)。さらに水洗い可能な三層構造フィルターでお部屋の空気を汚しません。

合計80分稼働

1個のバッテリーで40分稼働。付属の2個のバッテリー使用で合計80分間エアラムを動かすことができます。

#### 取り回ししやすい

大半のコード式掃除機の半分の重さ3.3kgという軽量な上、回転方向にも動くハンドルで、まるで滑るように掃除機がかけられます。ヘッドも薄型なので椅子やテーブルの下もお手の物です。

ヘッド高:10.4cm



#### 長い稼働時間

バッテリー2個を標準装備。1個のバッテリーで40分、2個の使用でトータル80分エアラムを動かすことができます。充電時間は4時間。1時間の充電でも、10分程度使うことが可能です。

#### 排気臭を抑える香りカートリッジ付

嫌な臭いが内部にこもって、周囲に不快な臭いをまきちらす従来の掃除機と違い、交換式香りカートリッジによって、掃除機をかけた後のお部屋に清潔な香りを残します。

#### 衛生的なゴミ捨て

簡単にきれいにゴミ捨てが可能です。吸ったゴミは圧縮されて小さく固められるので、スライドバーを動かすだけで、ゴミが捨てられます。

イギリスより

日本初上陸



#### エアラム AR45

サイズ:W300×D250×H111.5  
(収納時850)mm  
重量:3.3kg 稼働時間:40分  
充電時間:4時間 容量:0.8L

●付属品  
バッテリー2個、充電器、香りカートリッジ6個、  
リム・パワーツール(髪の毛用)1個



●エアラム AR45

### 新商品も続々、進化を続ける線端洗浄 極細ステンレスブラシ

#### 極線君シリーズ



極線君1号

超極細線φ0.1を植毛、緻密な石材表面やモルタル面の汚染を得意とします。5号よりソフトタッチです。広範囲にわたって使用でき、主に柔らかな汚れ用です。

サイズ	W130mm,D55mm,H40mm
主線径	φ0.1 SUS304プレミアム伸線



極線君5号

アルファヤベータの極細φ0.15を植毛、シリーズでは最も弾性が強く、よりハードなエンボス汚染に追随し、頑固な汚れもしっかりかき出します。主に硬い汚れ用です。

サイズ	W130mm,D55mm,H40mm
主線径	φ0.15 SUS304プレミアム伸線



極線君角

将棋の駒を思わせるこの形はインコーナーの角を攻めやすくしたのが大きな特徴です。頂角部は植毛量を集中させ過大な押圧を分散する様に設計されています。

サイズ	W115mm,D55mm,H40mm
主線径	φ0.1 SUS304プレミアム伸線


【注意】 塗装面や鏡面大理石、他の鏡面等、ABS、PETなどには傷がつく場合があります。目荒らし以外の目的以外ではご使用になれません。

#### 塩ビ・化学床タイル



水だけでこの効果

#### 磁器タイル・石材全般



水だけでこの効果

知っていますか？  
極線君と水だけで「木のアク」が落とせる事実を！  
見たらビックリの動画はコチラ↓↓

#### アプソニア

机の脚周りや手の入りにくい狭所用



●セット価格

#### ぴかQ

ワンタッチハンドルに取り付けるデッキブラシタイプ



●ぴかQ 各色

#### 線端洗浄による確かな洗い上がり

洗浄汚水が環境に与える影響を重視する傾向が高まる中、できるだけ洗剤を使わない、使えない現場が増加傾向にあります。すどく、しなやかな超極細0.10SUS鋼材を植毛したブラシはほんのわずかな力で、水のみで表面汚染をかきだします。また洗剤が必要な汚れは従来の1/10でも効果を発揮します。従来の常識を覆す「線端洗浄」はこれからの時代のエコロジカルツールです。

### smart プール用洗浄剤

smart プールの蓄積した汚れに特化した洗剤。 smart 酸の力でヌメリ、水垢、鉄サビを除去。 smart 安全に配慮した非劇物タイプ。



**製品仕様**  
●商品名：プール用洗浄剤 ●用途：プール洗浄作業 ●容量：18L ●希釈倍率：原液～20倍  
●使用目安：10㎡/L ●液性：酸性 ●主成分：有機酸、界面活性剤

**使用方法**  
①洗浄対象物に本剤を塗布ししばらく置いた後、傷つかないブラシ、パッド等で擦り洗いして下さい。  
②汚れが除去出来たら、十分な水で洗い流して下さい。  
(一度で落ちない場合は①～②の作業を繰り返して下さい。)

- 洗浄箇所... プール タイル 陶器  
対象汚れ... 水垢 サビ




#### ●プール用洗浄剤

### ワンタッチハンドルに装着するタイプの水切り エンボスドライヤー

特殊柔軟ゴムが床の形状に追随し、しっかり汚水を捉えます  
現在ご使用中のワンタッチハンドルに装着して使用するワンタッチクリップ式がおすすめ！

おすすめ

- エンボスのシート床
- バーナー仕上の石材
- 点字ブロック など



#### ●エンボスドライヤーヘッド (クリップ式 45cm)

良質宣言!  
この商品は  
安心・安全  
日本製

※ハンドルは別売りです。

### グリソープ

手についた頑固な汚れを素早く落とす！  
各種工場、印刷工場、自動車整備工場、ガソリンスタンド等での作業に最適です。



●グリソープ(4kg)



●つめかえ容器(1000ml)