


商品のお求め・お問い合わせは

株式会社 **セイハン**

本社 札幌市白石区北郷2条2丁目2-14 TEL 011-873-2000 FAX 011-873-2100
旭川 旭川市豊岡 13条6丁目3-6 TEL 0166-35-7878 FAX 0166-34-7588
帯広 帯広市西20条南4丁目20-6 TEL 0155-58-2500 FAX 0155-58-3300
仙台 仙台市若林区 新寺3丁目10-36 共立輸送ビル TEL 022-792-5211 FAX 022-792-5220
山形 山形県山形市西田5丁目25-7 TEL 023-616-5800 FAX 023-616-5855

2024年度版
カタログ申込のご案内



TRUSCO × **SEIHAN**
製品なら

2024年より取扱い開始。(各営業所では準備整い次第順次取り扱い開始)

工事BOOKは現場ファーストのツールカタログです。

掲載アイテムも2023年度版17,000点から30,000点にパワーアップしました。

現場ファーストのお約束

- その1. 1点からでもご注文可能。
- その2. 最速納品アイテムが28,000点。
- その3. 発注コードで簡単発注できます。

オレンジブックジュニア2024も御座います。

81,000アイテム掲載、即納率81%
1冊 1,650円(税込)

Webサイト「[オレンジブック.com](http://orangebook.com)」
ではモノづくりで使用するあらゆる商品の検索、全国の在庫状況や360度画像、動画などを見ることができます⇒



弊社直接お取引のあるお客様には1冊無料進呈!
2冊目より1冊550円(税込)とさせていただきますので担当までお申し付け下さい。

3月のオススメは防毒マスク!!

カビ取り剤で
ノドがイタイ...



ガマンは身体に
毒です!



吸収缶を付けて **防毒**



品番 330-5660
● 3M 防毒マスク用吸収缶
6001【2個入り】

ろ過材を付けて **防塵**



品番 171-7593
● 3M 防毒マスク面体 6500QL
Mサイズ 防じんマスク兼用

品番 399-0435
● 3M 交換ろ過材
7093【2個入/1組(袋)】

2024
3月号
SEIHAN NEWS
No.229

Makita

**「模造・非純正」
バッテリーにご注意!**

外観上純正品に似た「模造BL1860B」が、市場に出回っております。

マキタ純正BL1860B 模造BL1860B


社名ロゴの
フォントが違う



バッテリーレールの
形状・高さが違う



端子と風窓が違う



白いキャップの有無
純正バッテリーの底面ビス穴には
1箇所「白いキャップ」があります。



赤いテープの有無
純正バッテリーには取付け確認用の
「赤色テープ」があります。



マキタ純正品に非常によく似た模造品・非純正品が流通していることが判明致しました。
安全に商品をご使用頂くために、マキタ純正の電池パックのご使用を改めてお願い致します。
当社では非純正の電池パック、リサイクル修理された電池パックのご使用に起因する事故・故障につきましては、
一切の責任を負いかねますのでご了承お願い致します。

Makita 充電式スイーパ VS001GZ **40Vmax** XGT Next Generation Technology

様々な清掃シーンを効率化

操作しやすく
スイッチを集約



吸引・ブラシ2モード
掃除 / 掃除

吸引 / ブラシ

場所やゴミの量でモード切替

サイドブラシ入/切
サイドブラシを簡単に操作

メインブラシ高さ調整
ブラシの高さを調整可能

落葉などかさばる
ゴミの回収に最適

ダストバッグ

容量 47L

品番 A-78461

標準小売価格 21,000円

ポータブル電源ユニットや
マックパックと接続

多機能アダプタ

品番 A-78455

標準小売価格 15,000円



■主要機能

清掃能力 (m ² /h)	運転音 (dB (A)) (標準/静音)	清掃幅 (mm)	回転数 (min ⁻¹) (標準/静音)	ダストコンテナ容量 (L)	電源 (V)	本機寸法 (長さ×幅×高さmm)	質量 (kg)	1充電あたりの連続作業時間 (目安)
2,600 (サイドブラシ使用)	63/56	650 (サイドブラシ使用)	500/350 (メインブラシ)	24	直流36 (40Vmax)	830×677×1,146 (ハンドル非装着時)	33 (BL4080F×2本装着時)	約3時間20分 (BL4080F×2本装着時 標準モード)
1,920 (サイドブラシ未使用)		480 (サイドブラシ未使用)	160/115 (サイドブラシ)			830×677×467 (ハンドル非装着時)		

※2 多行速度4m/hを想定。 ※3 40Vmaxは直流充電のバッテリー電圧を表しています。 ※4 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

粉じんや雨から本機を守る
防じん・防水保護等級

IP56 本体 防じん・防水

IP56 バッテリー 防じん・防水

収納しやすく
コンパクト

467mm
ハンドル折畳み時

830mm

※ここに掲載している表示価格は定価です。 ※バッテリーや充電器は別売です。

SIBATA 室内環境測定セット IES-5000R Indoor Pollution Evaluating System

建築物衛生法に基づいた空気環境測定器
粉じん、気流、湿度、温度、CO、CO₂の6項目同時測定
湿度、騒音、低位置温度を含む9項目同時測定*
報告書作成ソフトで書類作成可能

定期的なサイズ感
は本品と比較してサイズは1/4、重量は1/3まで軽減。とてもコンパクトになりました。電車などの公共交通機関でも一人で簡単に持ち運びができます。

Windowsタブレットでの測定操作、報告書作成
Bluetoothを用いたWindowsタブレットでの操作は今までよりも設定を簡単に行います。報告書もその場で作成が可能です。

室内環境測定セットとして使用するためには下記3点をお求めください

- 室内環境測定器 IES-5000R
- デジタル計測機 LD-2
- Windowsタブレット IES-5000R専用

動画でもっと詳しく
ご覧いただけます!

YouTube 空気環境測定器
紹介動画

空気環境測定器
測定メチャ楽
軽い!?! これで00kg!?!

●仕様

項目	080610-5003 IES-5000R	080170-085 LD-2
測定項目	温度、相対湿度、気流、騒音、低位置温度、CO、CO ₂	湿度、騒音
測定原理	日本計測器 (PT1000) 超音波式 (超音波センサー) 定電圧電圧方式	超音波式 (超音波センサー) 定電圧電圧方式
測定範囲	-20~60℃ 5~95%rh 0.05~2.00m/s 0~100ppm 0~10000ppm 0.000~4.000mg/m ³	0~100%rh 0~100dB(A)
分解能	0.1℃ 0.1%rh 0.01m/s 0.1ppm 1ppm 0.001mg/m ³	0.1%rh 0.1dB(A)
精度	±0.5℃ ±4%rh@25℃ 速度±0.2m/s (0.1~100ppm) ±2.5ppm (10.1~1000ppm) ±3ppm (2001~5000ppm) ±100ppm (5000ppm以上)	±10% (標準値に対して)
外形寸法	約140(W)×130(D)×150(H)mm (突起部を除く)	約140(W)×130(D)×150(H)mm (突起部を除く)
質量	約1.4kg (本体+LD-2)	約1.4kg (本体+LD-2)

※1 計測のデジタル計測機LD-2は(社)日本建築衛生管理教育センターの校正が受けられます。
IES-5000Rを本機で購入の場合、デジタル計測機LD-2は(社)日本建築衛生管理教育センターから購入することができます。
教育センターから購入ご希望の場合はオプションのLD-2教育センター保証版と、共にご注文ください。(保証は保証版ご購入時に限ります)
※2 デジタル計測機LD-2は、及び各種ソフトウェアをインストールしたWindowsタブレットは別売です。別途必要です。

※お打ち合わせ後のお見積りとなります。お問い合わせ下さい。

Youtubeで大バズリ! 半年振りに流通再開!!

STIX/スティックス 原液使用タイプ

お風呂やトイレの石鹸カス・水垢に最適な洗剤!
20%リン酸配合 頑固・蓄積された汚れに安全に使用でき、効果を得られます!

特徴

- 陶磁器に付着したサビ、湯垢、石鹸カス、ミネラル、皮脂を取ります。
- 尿石に対し10分程で反応します。
- 排水管、浄化槽にダメージを与えません。
- 粘度が高く垂直面にも使用できます。

●BETCO スティックス 946ml

K'ARCHER ケルヒャーの3機種がお買い得!

● T7/1 Classic

● NT27/1

● HD4/8P